



ADH910

Aardlekautomaat 1-polig+N 10 A B-karakteristiek 6 kA, 30 mA A HI

Technische eigenschappen

Uitvoering

Pooltype	1P+N
Aantal beveiligde polen	1
Afschakelkarakteristiek	B

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
Nominale aardlekstroom I_{dn}	30 mA
Nominale stroom -25°C	12 A
Nominale stroom bij -20 °C	11,80 A
Nominale stroom -15°C	11,70 A
Nominale stroom -10°C	11,50 A
Nominale stroom -5°C	11,30 A
Nominale stroom bij 0 °C	11,10 A
Nominale stroom 5°C	11 A
Nominale stroom 10°C	10,80 A
Nominale stroom 15°C	10,60 A
Nominale stroom bij 20 °C	10,40 A
Nominale stroom 25°C	10,20 A
Nominale stroom 30°C	10 A
Nominale stroom 35°C	9,90 A
Nominale stroom bij 40 °C	9,70 A
Nominale stroom bij 45 °C	9,60 A
Nominale stroom bij 50 °C	9,40 A
Nominale stroom 55°C	9,30 A
Nominale stroom 60°C	9,10 A
Correctiefactor nominale stroom voor 2 tegen elkaar geplaatste installatieautomaten	1
Min/max. drempelwaarde thermische beveiliging bij AC	1,13 - 1,45 A

Veiligheid

Type aardlekbeveiliging	A HI
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen I_{cn} volgens IEC 60898-1	6 kA
--	------

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i	500 V
---------------------------------	-------

Stroom / temperatuur

Bedrijfsuitschakelvermogen volgens EN 60898	6 kA
---	------

Spanning

Nominale stoothoudspanning U_{imp}	4000 V
Maximale werkspanning	240 V
Nominale spanning U_e	240 - 240 V
Overspanningscategorie volgens IEC 60947-1	3
Type voeding	AC

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder I_N	3,40 W
-------------------------------------	--------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Installatie, montage

Aandraaimoment aansluitklem onder	2,10 - 2,10 NM
-----------------------------------	----------------

Gebruiksvoorwaarden

Max. hoogte	2000 m
-------------	--------

Installatie, montage

Aandraaimoment aansluitklem boven	2,10 - 2,10 NM
-----------------------------------	----------------

Gebruiksvoorwaarden

Stroombegrenzingsklasse	3
-------------------------	---

Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	2000
Maximale aantal mechanische schakelingen	2000

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 16 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1 - 25 mm ²
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders	1 - 16 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek met massieve aders	1 - 25 mm ²

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Installatie, montage

Type onderaansluiting voor modulaire componenten	biconnect
--	-----------

Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	35 mm
Diepte	68 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 70 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	1 - 16 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	1 - 25 mm ²

Gebruiksvoorwaarden

Graad van vervuiling IEC 664	2
Tropenbestendigheid	Voor alle klimaten