



SPA001N

Cartucho N-PE; Uc 350V; Iimp 100kA; In 100kA; Up 1.5kV

Características técnicas

Corriente eléctrica

Descarga máx. (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE 100 kA

Configuración de red

Tipo de red TN
TT

Conectividad

Tipo de conexión Conexión enchufable

Corriente eléctrica

Corriente de impulso I_{imp} (10/350 µs) IEC 61643 L-N (PEN) / N-PE 100 kA

Equipo

Con contacto de señalización a distancia No

Capacidad

Número de módulos 2

Tensión

Nivel de protección Up según IEC 61643-1 1,50 kV

Tensión de servicio continuo Uc según IEC 61643-1 350 V

Tensión asignada de empleo en alterna 240 - 240 V

Arquitectura

Número de polos 1

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -40 - 80 °C

Dimensiones

Altura 46,40 mm

Anchura 35,50 mm

Profundidad 59,4 mm

Controles e indicadores

Con piloto de señalización Sí

Normas

Clase de requisitos IEC 61643 T1
T2

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Sostenibilidad

Conforme RoHS Sí