



HTN340C

Disjoncteur de branchement SLS 3P,Cs-40 version montage sur rail DIN

Caractéristiques techniques

Architecture

Courbe	Cs
Type de pôles	3P
Nombre de pôles	3

Courant électrique

Courant assigné nominal	40 A
-------------------------	------

Installation, montage

Montage	Rail DIN
Couple de serrage	4 - 4 Nm

Tension

Tension assignée d'isolement	690 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V

Courant électrique

Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif	1.13 - 1.45 A
Capacité de commutation nominale Icn	25 kA

Capacité

Nombre de modules	4.50
-------------------	------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1.5 - 35 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 50 mm ²

Dimensions

Hauteur	110 mm
Largeur	81 mm
Profondeur	85 mm
Dimensions	110 x 81 mm

Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	5.70 W
Puissance dissipée totale sous IN	17.10 W

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 55 °C
Température de stockage/transport	-25 - 80 °C

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------