




11461909

**S.1/B.3/B.7 Płytką czołowa do łącznika ciągłowego biały**

**Właściwości techniczne**

**Architektura**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Element sterujący/obsługowy | Cięgno |
|-----------------------------|--------|

**Materiały**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Biały                    |
| Kod RAL                 | 9010                     |
| Wykończenie powierzchni | Mat                      |
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka                 | Stan surowy              |

**Wymiary**

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 55,50 mm |
| Szerokość | 55,50 mm |
| Głębokość | 24,50 mm |

**Łączność**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Rodzaj montażu | Montaż zaciskowy |
|----------------|------------------|

**Sprzęt**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Przeziernik / kontrolka | Nie |
|-------------------------|-----|

**Akcesoria**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

**Dodatkowe informacje**

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| Nadruk | Płytką czołowa centralny bez nadruku |
| Montaż | Mocowanie zaciskowe                  |

**Odpowiednie do**

|            |  |
|------------|--|
| Berker B.x |  |
|------------|--|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |