



FWQ61P

Feldverteiler AP,univers,IP44,SKII,72PLE,1x6 Reihen 950x300x161mm,m.Tür,QS,QC

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	6
Anzahl Reihen	6
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutraleiterklemmenblock	Nein

Kapazität

Anzahl Module	72
---------------	----

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	950 mm
Breite	300 mm
Tiefe	161 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1

Abmessungen

Einbautiefe	0 mm
-------------	------

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber
----------------------------	--------------------------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	12
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	4
---------------------------------------	---

Konnektivität

Montageart	Aufputz
------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schließungstyp	Ohne Schloss

Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja