



HW4W312DS

## ACB HW4 1250A 3P Rozłącznik powietrzny wysuwny

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

|                                                                                                        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Prąd znamionowy                                                                                        | 1250 A |
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany I <sub>cw</sub> t=1 s 220 - 240 V AC zgodnie z PN-EN-60947-3 | 85 kA  |
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany I <sub>cw</sub> t=1 s 380 - 415 V AC zgodnie z PN-EN-60947-3 | 85 kA  |

#### Architektura

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Liczba biegunów            | 3       |
| Typ konstrukcji urządzenia | Wysuwny |

#### Napięcie

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Napięcie znamionowe izolacji U <sub>i</sub>  | 1000 V  |
| Znamionowe napięcie udarowe U <sub>imp</sub> | 12000 V |

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -25 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |