



ATA123019016

Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 12x30mm L=2,1m verkehrsweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Höhe                        | 13 mm                     |
| Breite                      | 32 mm                     |
| Länge                       | 2100 mm                   |
| Lichter innerer Querschnitt | 330 - 330 mm <sup>2</sup> |

Kapazität

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 2 |
|---------------------------------------------------------|---|

Werkstoff

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Werkstoff  | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Oberfläche | Unbehandelt            |
| RAL Nummer | 9016                   |
| Farbe      | Verkehrsweiß           |

Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK              | IK07 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP40 |

Normen

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |
|----------------------------------------------|------|

Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 65 °C |
|--------------------|------------|

Konnektivität

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Kanalverbindung | Ohne Kupplung |
|-----------------|---------------|

Ausstattung

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Anzahl der Trennwände                       | 1     |
| Kammeranzahl                                | 2 - 2 |
| Anzahl steckbare Trennwände                 | 0     |
| Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten | Ja    |
| Mit Schutzfolie                             | Nein  |

Installation, Montage

|              |      |
|--------------|------|
| Bodenlochung | Nein |
|--------------|------|

Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

