



SPA001N

Cartouche N-PE Uc 350V limp 100kA Up 1.5kV

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Décharge maximale (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	100 kA
---	--------

Schéma de réseau

Type de réseau	TN TT
----------------	----------

Connectivité

Type de raccordement	Fiche
----------------------	-------

Courant électrique

Courant d'impulsion de foudre limp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	100 kA
---	--------

Equipement

Avec contact de signalisation à distance	Non
--	-----

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Tension

Niveau de protection de la tension Up neutre-terre selon IEC 61643-11	1,50 kV
Tension de fonctionnement continue Uc selon IEC 61643-1	350 V
Tension assignée d'emploi Ue	240 - 240 V

Architecture

Nombre de pôles	1
-----------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 80 °C
------------------------	-------------

Dimensions

Hauteur	46,40 mm
Largeur	35,50 mm
Profondeur	59,4 mm

Commandes et indicateurs

Avec témoin lumineux	Oui
----------------------	-----

Normes

Classe d'exigence IEC 61643	T1 T2
-----------------------------	----------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----