



SPA001N

Cartouche N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Décharge maximale (I _{max}) L-N(PEN)/ N-PE	100 kA
--	--------

Type de réseau

Type de réseau	TN
	TT

Connectivité

Type de connexion / prise	Fiche
---------------------------	-------

Courant électrique

Courant de foudre Iimp (10/350 µs) selon IEC61643 L-N(PEN)/ N-PE	100 kA
--	--------

Equipement

Avec contact de signalisation à distance	No
--	----

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Tension

Niveau de protection Up IEC61643-1 Niveau de protection contre les tensions Up selon IEC61643-1	1,50 kV
Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1	350 V
Tension assignée d'emploi Ue	240 - 240 V

Architecture

Nombre de pôles	1
-----------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 80 °C
------------------------	-------------

Dimensions

Hauteur	46,40 mm
Largeur	35,50 mm
Profondeur	59,4 mm

Commandes et indicateurs

Avec témoin lumineux	Oui
----------------------	-----

Normes

Classe d'exigence IEC61643	T1
	T2

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----