



SPA001N

Steekelement N-PE Uc 350 V Iimp 100 kA Up 1,5 kV

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Max. ontlading (I _{max}) L-N(PEN)/N-PE	100 kA
--	--------

Netwerkconfiguratie

Netwerktipe	TN TT
-------------	----------

Connectiviteit

Type connector/stekker	Steekaansluiting
------------------------	------------------

Elektrische Stroom

Bliksemimpulsstroom Iimp (10/350 μs) volgens IEC61643 L-N(PEN)/N-PE	100 kA
---	--------

Uitrusting

Met meldcontact op afstand	Nee
----------------------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Spanning

Spanningsbeveiliging Up volgens IEC61643-1	1,50 kV
Continu bedrijfsspanning Uc volgens IEC61643-1	350 V
Nominale spanning Ue	240 - 240 V

Architectuur

Aantal polen	1
--------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

Afmetingen

Hoogte	46,40 mm
Breedte	35,50 mm
Diepte	59,4 mm

Bediening en signalisatie

Met indicatielampje	Ja
---------------------	----

Normen

Klasse volgens IEC61643	T1 T2
-------------------------	----------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----