



SPA001N

Steckmodul N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Max. Ableitvermögen (I _{max}) L-N(PEN)/ N-PE	100 kA
--	--------

Netzform

Netzform	TN TT
----------	----------

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Steckanschluss
-----------------------	----------------

Elektrischer Strom

Blitzstossstrom Iimp (10/350µs) laut IEC61643 L-N(PEN)/ N-PE	100 kA
--	--------

Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt	Nein
----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Spannung

Schutzpegel Up nach IEC61643-1	1.50 kV
Bemessungsspannung Uc nach IEC61643-1	350 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	240 - 240 V

Architektur

Polanzahl	1
-----------	---

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 80 °C
--------------------	-------------

Abmessungen

Höhe	46.40 mm
Breite	35.50 mm
Tiefe	59.4 mm

Bedienelemente und Anzeigen

Mit Kontrollleuchte	Ja
---------------------	----

Normen

Anforderungsklasse IEC61643	T1 T2
-----------------------------	----------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----