



SPA001N

Steekelement N-PE Uc 350 V Iimp 100 kA Up 1,5 kV

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Max. ontlading (I_{max}) L-N(PEN)/N-PE 100 kA

Netwerkconfiguratie

Type stelsel TN
TT

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Steekaansluiting

Stroom / temperatuur

Bliksemimpulsstroom Iimp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE 100 kA

Samenstelling

Met meldcontact Nee

Capaciteit

Aantal modules 2

Spanning

Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-1 1,50 kV

Continue bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-1 350 V

Nominale spanning Ue 240 - 240 V

Uitvoering

Aantal polen 1

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 - 80 °C

Afmetingen

Hoogte 46,40 mm

Breedte 35,50 mm

Diepte 59,4 mm

Bediening en signalering

Met indicatielampje Ja

Normen

Vereistenklasse IEC 61643 T1
T2

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Duurzaamheid

RoHS conform Ja