



SPA001N

Steekelement N-PE Uc 350 V Iimp 100 kA Up 1,5 kV

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Max. ontlading (I _{max}) L-N(PEN)/N-PE	100 kA
--	--------

Netwerkconfiguratie

Type stelsel	TN TT
--------------	----------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Steekaansluiting
---------------	------------------

Stroom / temperatuur

Bliksemimpulsstroom Iimp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	100 kA
---	--------

Samenstelling

Met meldcontact	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Spanning

Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-1	1,50 kV
Continue bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-1	350 V
Nominale spanning Ue	240 - 240 V

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

Afmetingen

Hoogte	46,40 mm
Breedte	35,50 mm
Diepte	59,4 mm

Bediening en signalering

Met indicatielampje	Ja
---------------------	----

Normen

Vereistenklasse IEC 61643	T1 T2
---------------------------	----------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----