



SPA001N

Cart. recarga N-PE 350V 100kA 1.5kV

Características técnicas

Corrente elétrica

Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	100 kA
-------------------------------------	--------

Configuração da rede

Tipo de rede	TN TT
--------------	----------

Conetividade

Tipo de ligações	Ligação por encaixe
------------------	---------------------

Corrente elétrica

Corrente de impulsos de iluminação limp (10/350 µs) IEC61643 L-N(PEN)/ N-PE	100 kA
---	--------

Equipamento

Com contacto de sinalização remota	Não
------------------------------------	-----

Capacidade

Número de módulos	2
-------------------	---

Tensão

Nível de proteção de tensão Up de acordo com IEC61643-1	1,50 kV
Tensão de funcionamento contínua Uc de acordo com a IEC61643-1	350 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	240 - 240 V

Arquitetura

Número de polos	1
-----------------	---

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40 - 80 °C
------------------------------	-------------

Dimensões

Altura	46,40 mm
Largura	35,50 mm
Profundidade	59,4 mm

Controlos e indicadores

Com lâmpada de sinalização	Sim
----------------------------	-----

Normas

	T1 T2
--	----------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----