



SPA001N

Вставний модуль N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV

Технічні характеристики

Електричний струм

Максимальний розряд (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	100 kA
---	--------

Конфігурація мережі

Тип мережі	TN TT
------------	----------

Електричний струм

Імпульсний струм блискавки Iimp (10/350 мкс) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	100 kA
---	--------

Ємність

Кількість модулів	2
-------------------	---

Напруга

Рівень захисту від напруги Up згідно з IEC 61643-1	1,50 kV
Безперервна робоча напруга Uc згідно з IEC 61643-1	350 V
Номинальна робоча напруга змінного струму	240 - 240 V

Архітектура

Кількість полюсів	1
-------------------	---

Умови використання

Робоча температура	-40 - 80 °C
--------------------	-------------

Розміри

Висота	46,40 mm
Ширина	35,50 mm
Глибина	59,4 mm

Стандарти

Клас вимог IEC 61643	T1 T2
----------------------	----------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----