



841852525

## Integro Flow Gniazdo SCHUKO 45°, mechanizm, ant

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

#### Napięcie

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 250 V       |
| Napięcie znamionowe | 250 - 250 V |

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 50 Hz |
|---------------|------------|

#### Materialy

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Antracyt                 |
| Kod RAL                 | 7021                     |
| Wykończenie powierzchni | Mat                      |
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka                 | Stan surowy              |

#### Wymiary

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Wysokość                    | 55,50 mm |
| Szerokość                   | 55,50 mm |
| Liczba jednostek            | 1        |
| Wbudowane puszkі podtynkowe | 32 mm    |

#### Instalacja, montaż

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

#### Łączność

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy    |
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe |

#### Sprzęt

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | SCHUKO |
| Obrócona wkładka centralna               | Tak    |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie    |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Nie    |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie    |
| Z zamkiem                                | Nie    |

#### Akcesoria

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi    | Nie  |
| Odporność na uderzenie IK          | IK05 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP44 |

#### Funkcje

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Z oświetleniem ewakuacyjnym | Nie |
| Z oświetleniem funkcyjnym   | Nie |

#### Dodatkowe informacje

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Nadruk         | Bez nadruku                    |
| Oslona         | Oslona centralna               |
| Ochrona        | Bez zwiększonej ochrony styków |
| Typ połączenia | Z zaciskami śrubowymi          |

**Odpowiednie do**

Berker integro

**Zrównoważony rozwój**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bezhalogenowe   | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |