



VDR10127011

Verschlussdeckel R10 rund 275mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

Technische Eigenschaften

Architektur

| | |
|-----------------------------|----|
| Mit Bodenbelagsschutzrahmen | Ja |
| Mit Bodenbelagsaussparung | Ja |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|--------|
| Einbautiefe | 62 mm |
| Einbaudurchmesser | 275 mm |
| Aussendurchmesser | 294 mm |
| Dicke Bodenbelagsaussparung | 12 mm |

Konfiguration

| | |
|--------------------------------|-----|
| Einbaugröße (Unterflursysteme) | R10 |
|--------------------------------|-----|

Installation, Montage

| | |
|--------------------------------|------|
| Geeignet für Hohlbodenmontage | Ja |
| Geeignet für Betoninstallation | Ja |
| Geeignet für Außenbereich | Nein |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | Ja |
| Geeignet für Nasspflege | Nein |

Anleitung

| | |
|-------------|---------|
| Bodenpflege | Trocken |
|-------------|---------|

Werkstoff

| | |
|------------|-------------------|
| Werkstoff | Polyamid (PA) |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |

Einsatzbedingungen

| | |
|---|------|
| Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last) | 5 kN |
|---|------|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------|---------------|
| Werkstoff Deckel | Polyamid (PA) |
|------------------|---------------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------------------------|------|
| Vertikale Last auf kleine Oberfläche | 3 kN |
|--------------------------------------|------|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------|-------|
| Deckelausführung | Blind |
|------------------|-------|

Funktionen

| | |
|------------------------------|----|
| Egeeignet für Unterflurkanal | Ja |
|------------------------------|----|

Texte

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Kabelauslass | Ohne Kabelauslass im Deckel |
|--------------|-----------------------------|

Werkstoff

| | |
|------------|-----------|
| Farbe | Eisengrau |
| RAL Nummer | 7011 |

Anschluss

| | |
|---------------------------------|---|
| Anzahl der Leitungseinführungen | 0 |
| Anzahl der Steckdosen SCHUKO | 0 |

Ausstattung

| | |
|-------------------------|---|
| Anzahl der Gerätebecher | 0 |
|-------------------------|---|

Sicherheit

| | |
|-------------------------------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
| Stossfestigkeit IK | IK08 |
| Schutzart IP im ungenutzten Zustand | IP30 |

Nachhaltigkeit

| | |
|---------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform | Ja |