



LLK692

LLK-3 rozł. izol. z bezp. 3P 630A 400VAC 3xCT630-5S list. SKL odp.prawy AC23B

#### Właściwości techniczne

##### Bezpiecznik

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | NH3 |
|---------------------------------|-----|

##### Architektura

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 3 |
|-----------------|---|

##### Prąd elektryczny

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Prąd znamionowy                                        | 630 A |
| Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC23 kategoria B | 630 A |

##### Instalacja, montaż

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Nominalny moment dokręcania | 30 - 30 Nm |
|-----------------------------|------------|

##### Wytrzymałość

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli) | 200 |
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) | 800 |

##### Moc

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 295 W |
|----------------------------------------------|-------|

##### Rodzaj połączenia

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 95 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 95 mm <sup>2</sup> |

##### Wymiary

|           |           |
|-----------|-----------|
| Wysokość  | 149,50 mm |
| Szerokość | 280 mm    |
| Długość   | 590 mm    |

##### Napięcie

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Napięcie znamionowe izolacji Ui  | 1000 V |
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp | 8000 V |

##### Kabel

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Pozycja wejścia kabla | Boczny |
|-----------------------|--------|

##### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |