



FWQ52N

Feldvert.AP,univers,IP44,SKII,72PLE,HS Abstand150mm,800x550x161mm,Quickset

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	8
Anzahl Reihen	5
Anzahl Felder	2
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein

Kapazität

Anzahl Module	72
---------------	----

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	800 mm
Breite	550 mm
Tiefe	161 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1

Abmessungen

Einbautiefe	0 mm
-------------	------

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Klapgriff mit Vorreiber
----------------------------	-------------------------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	24
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	8
---------------------------------------	---

Konnektivität

Montageart	Aufputz
------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
Mit Montageplatte	Nein

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schließungstyp	Ohne Schloss

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja