




20267109

## K.1/K.5 - termóstato 1NA+1NF, branco

### Características técnicas

#### Arquitetura

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Tipo de órgão de comando | Rotativo |
|--------------------------|----------|

#### Intensidade de corrente

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Corrente nominal           | 5 A  |
| Corrente máx. de comutação | 10 A |

#### Tensão

|                |           |
|----------------|-----------|
| Tensão nominal | 230-230 V |
|----------------|-----------|

#### Power supply

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Tensão de alimentação | 230 V CA |
|-----------------------|----------|

#### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Modo de configuração

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Temperatura pré-regulada conforto | 5 - 30 °C |
|-----------------------------------|-----------|

#### Materiais

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Cor        | Branco            |
| Código RAL | 9010              |
| Acabamento | Brilhante         |
| Material   | Metal<br>Plástico |
| Tratamento | Sem tratamento    |

#### Dimensões

|              |          |
|--------------|----------|
| Altura       | 71 mm    |
| Largura      | 71 mm    |
| Profundidade | 47,50 mm |

#### Ecrã

|             |     |
|-------------|-----|
| Com display | Não |
|-------------|-----|

#### Equipamento

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Diferença de temperatura de comutação | 0,50 K              |
| Tipo de termóstato                    | Termostato interior |
| Tipo de sonda                         | Bimetal             |
| Com aquecedor                         | Sim                 |

#### Ligações

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Tipo de contactos | 1x comutador |
|-------------------|--------------|

#### Índice de proteção

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

#### Condições de utilização

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Classe de eficiência energética | I (1%) |
|---------------------------------|--------|

#### Textos

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Modo de instalação   | Sem garras de expansão   |
| Tipo de ligação      | Com terminais de encaixe |
| Recirculação térmica | Com retorno térmico      |
| Impressão            | Com gravação             |

#### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno     | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHS     | Sim |