



20267103

## K.5 Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. alu

### Właściwości techniczne

#### Architektura

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Element sterujący/obsługowy | Obrotowy |
|-----------------------------|----------|

#### Prąd elektryczny

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Prąd znamionowy            | 5 A  |
| Maksymalny prąd łączeniowy | 10 A |

#### Napięcie

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Napięcie znamionowe | 230-230 V |
|---------------------|-----------|

#### Zasilanie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Napięcie zasilania | 230 V AC |
|--------------------|----------|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Ustawienia

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Nastawa temperatury komfortowej | 5 - 30 °C |
|---------------------------------|-----------|

#### Materiały

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Kolor                   | Aluminium         |
| Kod RAL                 | 9006              |
| Wykończenie powierzchni | Mat               |
| Materiał                | Metal             |
|                         | Tworzywo sztuczne |

#### Wymiary

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 71 mm    |
| Szerokość | 71 mm    |
| Głębokość | 47,50 mm |

#### Ekran

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Z wyświetlaczem | Nie |
|-----------------|-----|

#### Sprzęt

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Różnica temperatur powodująca przełączenie | 0,50 K             |
| Typ termostatu                             | Termostat pokojowy |
| Powiązane sondy (czujniki)                 | Bimetal            |
| Z ogrzewaniem                              | Tak                |

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

#### Rodzaj połączenia

|              |            |
|--------------|------------|
| Rodzaj styku | 1x zmienny |
|--------------|------------|

#### Kompatybilność

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Typ sterowania HVAC | Ogrzewanie<br>Chłodzenie |
|---------------------|--------------------------|

#### Warunki użytkowania

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Klasa efektywności energetycznej | I (1%) |
|----------------------------------|--------|

#### Dodatkowe informacje

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Montaż                 | Bez łapek rozporowych             |
| Typ połączenia         | Z zaciskami wtykowymi             |
| Recyrkulacja termiczna | z termicznym sprzężeniem zwrotnym |
| Nadruk                 | Z nadrukiem                       |

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |