




SRE16005

Transf. de intensidade 1600/5 - BG 814

Características técnicas

Funções

Classe de precisão	1
--------------------	---

Potência

Potência	15 VA
Potência total dissipada em IN	14 W

Dimensões

Diâmetro da abertura	60 mm
Altura	122 mm
Largura	100 mm
Profundidade	40 mm
Altura da abertura	60 mm
Largura da abertura	81 mm

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	3000 V
---------------------------------	--------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40 - 40 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 40 °C

Ligações

Secção transversal de condutor flexível	1.5 - 6 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	1.5 - 6 mm ²

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP10
-----------------------	------

Intensidade de corrente

Intensidade máx. no primário	1600 A
Intensidade máx. de secundário	5 A

Instalação / montagem

Montagem	Calha DIN Platine de fixação
----------	---------------------------------

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim