



845712509

Toma 12V Integro bl. polar

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada	12 V
------------------	------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	20 A
----------------------------	------

Tensión

Tensión de salida	12-24 V
-------------------	---------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

Potencia

Potencia de salida	240 W
--------------------	-------

Materiales

Colour	Blanco polar
Código RAL	9010
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento

Dimensiones

Altura	55,50 mm
Anchura	55,50 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	46 mm

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente	Lengüeta de anillo
------------------------------------	--------------------

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Conectividad

Tipo de conexión	Borne de tornillo
Tipo de montaje	Montaje con tornillos

Equipo

Mecanismo central girado	No
Con tapa abatible	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado	No
-----------------------------	----

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	No
Resistencia al impacto IK	IK05
Clase de protección de entrada (IP)	IP20

Funciones

Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

Identificación

Con impresión	No
---------------	----

Texto	
Tapa	Placa central
Protección	Sin protección adicional de contactos
Tipo de conexión	Con conexión para enchufe plano

Características técnicas	
íntegro	

Sostenibilidad	
Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí