



LNH30910M4T

Fusible NH3 gTr 400V 910A indicateur central et préhenseur sous tension

Caractéristiques techniques

Architecture

Course

gTr

Fusible

Taille de l'élément fusible

NH3

Caractéristique du fusible

gTr

Tension

Type de tension d'alimentation

AC

Tension assignée d'emploi Ue

400 - 400 V

Tension assignée CA 50 Hz

400 - 400 V

Courant électrique

Courant assigné nominal

910 A

Conditions d'utilisation

Isolé

Non

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1

100 kA

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

69 W

Dimensions

Hauteur

150 mm

Largeur

73 mm

Profondeur

80 mm

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui