



VS108PEB

### Caja de superficie golf serie VS, 1 fila, 8M, con puerta opaca blanca

#### Características técnicas

##### Tensión

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Tensión nominal | 400 - 400 V |
|-----------------|-------------|

##### Instalación, montaje

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Adecuado para uso en exteriores | No |
|---------------------------------|----|

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Montaje en | Montaje en superficie |
|------------|-----------------------|

##### Corriente eléctrica

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Corriente nominal asignada | 63 A |
|----------------------------|------|

##### Equipo

|                    |   |
|--------------------|---|
| Número de carriles | 1 |
|--------------------|---|

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de filas | 1 |
|-----------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Número de sección en anchura | 1 |
|------------------------------|---|

|            |    |
|------------|----|
| Con cierre | No |
|------------|----|

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Tiene bloque de terminales neutro | No |
|-----------------------------------|----|

##### Capacidad

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 8 |
|-------------------|---|

##### Funciones

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con entradas de conductos | Sí |
|---------------------------|----|

##### Dimensiones

|        |        |
|--------|--------|
| Altura | 184 mm |
|--------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| Anchura | 210 mm |
|---------|--------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Profundidad | 99 mm |
|-------------|-------|

##### Cubierta, puerta

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Número de puertas de armario | 1 |
|------------------------------|---|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Número de bloqueos | 0 |
|--------------------|---|

##### Dimensiones

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Número de unidades de ancho | 8 |
|-----------------------------|---|

##### Cubierta, puerta

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| La puerta/cubierta es transparente | No |
|------------------------------------|----|

##### Materiales

|          |          |
|----------|----------|
| Material | Plástico |
|----------|----------|

|            |      |
|------------|------|
| Código RAL | 9010 |
|------------|------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Colour | Blanco puro |
|--------|-------------|

##### Equipo

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Tiene bloque de terminales de conexión a tierra | No |
|-------------------------------------------------|----|

##### Materiales

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Resistente a los rayos ultravioleta | No |
|-------------------------------------|----|

##### Equipo

|                        |    |
|------------------------|----|
| Tiene placa de montaje | No |
|------------------------|----|

##### Seguridad

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Clase de protección | Clase de aislamiento II |
|---------------------|-------------------------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Resistencia al impacto IK | IK07 |
|---------------------------|------|

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Tipo de cerradura | Cierre a presión<br>Sin bloqueo |
|-------------------|---------------------------------|

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Ensayo del hilo incandescente | 650 °C |
|-------------------------------|--------|

Sostenibilidad

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH – libre de SVHC | Si |
| Conforme con RoHS     | Si |