Fiche technique du produit
HHA101H



HHA101H

Disjoncteur Boitier Moulé h3 x160 TM ADJ 4P4D N0-100% 100A 25kA CTC

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant nominal IN	100 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2	25 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2	35 kA
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2	25 kA
Architecture	
Nombre de pôles	4
Courant électrique	
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2	20 kA
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Tension	
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V
Tension assignée d'isolement	690 V
Tension assignée d'emploi Ue	220 - 415 V
Fonctions	
Déclencheur	TM A/F
Puissance	
Puissance dissipée en entrée	35,70 W
Endurance	
Endurance électrique en nombre de cycles	10000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	20000
Sécurité	
Classe de protection (IP)	IP4X
Raccordement	
Section de raccordement en câble souple	4 - 70 mm²
Section de raccordement en câble rigide	4 - 95 mm²
Installation, montage	
Couple de serrage	6 - 6 Nm
Position de montage/connexion	Devant
Connectivité	
Type de raccordement	Borne à vis
Couvercle, porte	
Cadenassable	Oui
Réglages	
Cran de réglage thermique xIN	0,63 0,8 1
Dimensions	
Hauteur	130 mm
Largeur	100 mm
Profondeur	68 mm
Durabilité	
REACh-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui