



LNH00025M6

Fusible NH000 gG 690V 25A avec indicateur combiné et préhenseur sous tension

Caractéristiques techniques

Architecture

Courbe gG

Fusible

Taille de l'élément fusible NH000

Caractéristique du fusible gG

Tension

Type de tension d'alimentation AC

Tension assignée d'emploi Ue 690 - 690 V

Tension assignée CA 50 Hz 690 - 690 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 25 A

Conditions d'utilisation

Isolé Non

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1 80 kA

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 2.80 W

Dimensions

Hauteur 79 mm

Largeur 20.80 mm

Profondeur 52.5 mm

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui