




FG25WD1



## Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x1350x400 mm

### Technische Eigenschaften

#### Abmessungen

Höhe	1900 mm
Breite	1350 mm
Tiefe	400 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

#### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	Doppelbartverschluß 3 mm Spezial Werkzeug
Stoßfestigkeit IK	IK10

#### Ausstattung

Anzahl Felder	5
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	10

#### Installation, Montage

Montage auf	Bodenbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Nein

#### Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

#### Ausstattung

Anzahl Reihen	60
---------------	----

#### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	1600 A
-----------	--------

#### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

