



VD112PP

### cosmos sup. porta opaca 1 fila 12M

#### Características técnicas

##### Tensão

Tensão nominal	400 - 400 V
----------------	-------------

##### Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Saliente

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	63 A
------------------	------

##### Equipamento

Número de calhas	1
Número de filas	1
Número de secções	1
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Sim

##### Capacidade

Número de módulos	12
-------------------	----

##### Funções

Com entradas de conduta	Sim
-------------------------	-----

##### Dimensões

Altura	200 mm
Largura	292,50 mm
Profundidade	91 mm

##### Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	0

##### Dimensões

Número de unidades de largura	12
-------------------------------	----

##### Tampa, porta

A porta/tampa é transparente	Não
------------------------------	-----

##### Materiais

Material	Plástico
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

##### Equipamento

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

##### Materiais

Resistente aos raios ultravioleta	Não
-----------------------------------	-----

##### índice de proteção

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP40
Recebe fechadura	Fechadura em opção Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	650 °C

##### Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----