



VR118PP

cosmos Rozdzielnica 1x18M p/t, IP40, drzwi pełne

**Właściwości techniczne**

**Napięcie**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 400 - 400 V |
|---------------------|-------------|

**Instalacja, montaż**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie |
|----------------------------------|-----|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

**Prąd elektryczny**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 63 A |
|-----------------|------|

**Sprzęt**

|             |   |
|-------------|---|
| Liczba szyn | 1 |
|-------------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| Liczba rzędów | 1 |
|---------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Liczba sekcji w poziomie | 1 |
|--------------------------|---|

|           |     |
|-----------|-----|
| Z zamkiem | Nie |
|-----------|-----|

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Posiada blok zacisków neutralnych | Tak |
|-----------------------------------|-----|

**Pojemność**

|                |    |
|----------------|----|
| Liczba modułów | 18 |
|----------------|----|

**Funkcje**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Z włotami przewodów | Tak |
|---------------------|-----|

**Wymiary**

|          |        |
|----------|--------|
| Wysokość | 226 mm |
|----------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 416 mm |
|-----------|--------|

|           |          |
|-----------|----------|
| Głębokość | 91,40 mm |
|-----------|----------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Wysokość wbudowania | 208 mm |
|---------------------|--------|

**Pokrywa, drzwi**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Liczba drzwi obudowy | 1 |
|----------------------|---|

**Wymiary**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Szerokość wbudowania | 398 mm |
|----------------------|--------|

**Pokrywa, drzwi**

|               |   |
|---------------|---|
| Liczba zamków | 0 |
|---------------|---|

**Wymiary**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Zakres głębokości wbudowania | 72 mm |
|------------------------------|-------|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Liczba jednostek szerokości | 18 |
|-----------------------------|----|

**Pokrywa, drzwi**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |
|--------------------------------|-----|

**Materiały**

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
|----------|-------------------|

|         |      |
|---------|------|
| Kod RAL | 9010 |
|---------|------|

|       |             |
|-------|-------------|
| Kolor | Czysta biel |
|-------|-------------|

**Sprzęt**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Posiada blok zacisków uziemiających | Tak |
|-------------------------------------|-----|

**Materiały**

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Odporność na promieniowanie ultrafioletowe | Nie |
|--------------------------------------------|-----|

**Sprzęt**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Posiada płytę montażową | Nie |
|-------------------------|-----|

---

**Bezpieczeństwo**

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Klasa ochronności                  | Klasa izolacji II                |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP40                             |
| Typ blokowania                     | Blokada zatrzaskowa<br>Bez zamka |
| Badanie rozżarzonym drutem         | 650 °C                           |

---

**Zrównoważony rozwój**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|