



VR118PP

cosmos enc. porta opaca 1 fila 18M

Características técnicas

Tensão

|                |             |
|----------------|-------------|
| Tensão nominal | 400 - 400 V |
|----------------|-------------|

Instalação / montagem

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Adequado para utilização no exterior | Não       |
| Montagem                             | Encastrar |

Intensidade de corrente

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 63 A |
|------------------|------|

Equipamento

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Número de calhas           | 1   |
| Número de filas            | 1   |
| Número de secções          | 1   |
| Com fecho                  | Não |
| Tem bloco de bornes neutro | Sim |

Capacidade

|                   |    |
|-------------------|----|
| Número de módulos | 18 |
|-------------------|----|

Funções

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Com entradas de conduta | Sim |
|-------------------------|-----|

Dimensões

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Altura              | 226 mm   |
| Largura             | 416 mm   |
| Profundidade        | 91,40 mm |
| Altura embutida     | 208 mm   |
| Largura incorporada | 398 mm   |

Tampa, porta

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Número de portas de armário | 1 |
| Número de bloqueios         | 0 |

Dimensões

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Profundidade da montagem      | 72 mm |
| Número de unidades de largura | 18    |

Tampa, porta

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| A porta/tampa é transparente | Não |
|------------------------------|-----|

Materiais

|            |             |
|------------|-------------|
| Material   | Plástico    |
| Código RAL | 9010        |
| Cor        | Branco puro |

Equipamento

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Possui bloco de terminais de ligação à terra | Sim |
| Possui placa de montagem                     | Não |

Materiais

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Resistente aos raios ultravioleta | Não |
|-----------------------------------|-----|

Índice de proteção

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Classe de proteção          | Classe de isolamento II            |
| Índice de proteção IP       | IP40                               |
| Recebe fechadura            | Fechadura em opção<br>Sem bloqueio |
| Ensaio de fio incandescente | 650 °C                             |

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs

Sim