



VR118TP

**cosmos enc. porta transp. 1 fila 18M**

**Características técnicas**

**Tensão**

Tensão nominal	400 - 400 V
----------------	-------------

**Instalação / montagem**

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Encastrar

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	63 A
------------------	------

**Equipamento**

Número de calhas	1
Número de filas	1
Número de secções	1
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Sim

**Capacidade**

Número de módulos	18
-------------------	----

**Funções**

Com entradas de conduta	Sim
-------------------------	-----

**Dimensões**

Altura	226 mm
Largura	416 mm
Profundidade	91,40 mm
Altura embutida	208 mm
Largura incorporada	398 mm

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	0

**Dimensões**

Profundidade da montagem	72 mm
Número de unidades de largura	18

**Tampa, porta**

A porta/tampa é transparente	Sim
------------------------------	-----

**Materiais**

Material	Plástico
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

**Equipamento**

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

**Materiais**

Resistente aos raios ultravioleta	Não
-----------------------------------	-----

**índice de proteção**

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Índice de proteção IP	IP40
Recebe fechadura	Fechadura em opção Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	650 °C

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs

Sim