



WLO310

lumina - Comut. duplo p/ estores, branco

Características técnicas

Corrente elétrica

10 A

Instalação, montagem

Montagem

Encastrar

Tensão

Tensão nominal

250 V

Frequência

Frequência

50 - 60 Hz

Materiais

Cor

Branco trânsito

Código RAL

9016

Acabamento

Brilhante

Material

Metal
Plástico

Tratamento

Sem tratamento

0 %

Identificação

Sistema de montagem

Elemento básico com placa de cobertura central

Conetividade

Tipo de montagem

Montagem com garras
Ligação com parafuso

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)

2

Dimensões

Dimensões

71 x 71 mm

Profundidade da montagem

26 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

35 mm

Segurança

Índice de proteção IP

IP20

Resistência ao impactos IK

IK05

Arquitetura

Tipo de órgão de comando

Tecla dupla

Corrente elétrica

Corrente nominal

10 A

Texto

Modo de instalação

Com garras de expansão
Para fixação por parafuso

Iluminação

Sem lâmpada luminescente

Modo de comutação

Série

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHS

Sim