




WL0310

## Prekidač za žaluzine 1P, bijeli

### Tehničke karakteristike

#### Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 A

#### Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

#### Napon

Nazivni napon 250 V

#### Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

#### Materijali

Boja Prometna bijela

RAL kod 9016

Obrada površine Sjajno

Materijal Metal  
Plastika

Obrada Neobrađeno

Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike) 0 %

#### Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element sa centralnom pločom

#### Povezivost

Vrsta montaže Montaža kralama  
Vijčani spoj

#### Kontrole i indikatori

Broj tipki 2

#### Dimenzije

Dimenzije 71 x 71 mm

Ugrađena dubina 26 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 35 mm

#### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Otpornost na udarce IK IK05

#### Arhitektura

Kontrolni/radni element Dupla tipka

#### Električna struja

Nazivna struja 10 A

#### Tekst

Način instalacije Sa kralama  
Za pričvršćivanje vijcima

Rasvjeta Bez neonske svjetiljke

Promjena načina rada Serija

#### Održivost

Usklađeno sa REACH Da

Usklađeno sa RoHS Da