




HMX340

Автоматичний вимикач 3P 50kA C-40A 4.5M

Технічні характеристики

Архітектура

Тип полюса	3P
Крива	C

Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму	415 - 415 V
Номінальна напруга ізоляції U_i	500 V
Номінальна імпульсна витримувана напруга U_{imp}	6000 V

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Встановлення, монтаж

Номінальний момент затягування	3,5 - 5,0 Nm
--------------------------------	--------------

Електричний струм

Номінальний струм	40 A
Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання I_{cu} за 230 В AC IEC 60947-2	50 kA
Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання I_{cu} за 400 В AC IEC 60947-2	50 kA

Основні електричні характеристики

Номінальна здатність до розмикання короткого замикання I_{cp} AC згідно з IEC 60898-1	50 kA
---	-------

Встановлення, монтаж

Номінальний крутний момент для затягування нижнього термінала	3,60 - 3,60 Nm
Номінальний крутний момент для затягування верхнього термінала	3,60 - 3,60 Nm

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	11 W
--	------

Витривалість

Електрична тривкість кількості циклів	4000
Кількість механічних процесів	20000

Під'єднання

З'єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем	1 - 70 mm ²
Переріз входу й виходу із гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	1 - 50 mm ²
Поперечний переріз гнучкого провідника	50 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	70 mm ²

Умови використання

Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Клас обмеження енергії I^2t	3
Робоча температура	-25 - 70 °C

Ємність

Кількість модулів	4,50
-------------------	------

Розміри

Висота	90 mm
Ширина	80 mm
Глибина	70 mm

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
---------------------	-----

Зображення та малюнки

