



EH712



IP20



Programmaklok opbouw, elektromechanisch, dagprogramma, 1 m 16 A

Technische eigenschappen

Samenstelling

Aantal kanalen	1
----------------	---

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Vermogen

Stroomverbruik tijdens gebruik	0,50 VA
Gloeï- en halogeenlamp 230 V	1000 W
Vermogen gloeilamp	1000 - 1000 W

Funcities

Aantal functiekanalen	1
-----------------------	---

Aansluiting

Aantal contacten	1
Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1 - 6 mm ²

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
---------------------	-------------

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	72 mm
Breedte	72 mm
Diepte	48,50 mm

Teksten

Schakelmodus	Maakcontact
Montagewijze	Voor opbouwmontage

Levensduur

Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC1	50000
---	-------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
----------------------	-------------

Vermogen

Verliesvermogen bij volle belasting	1 W
-------------------------------------	-----

Instellingen

Programmacycli	Programmacycli: 24 uur
----------------	------------------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----