



EH711



IP20



Interruptor horario 72 x 72 mm diario, 16A, 1 conmutado, con reserva 200 horas

Características técnicas

Equipo

Número de canales	1
-------------------	---

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Potencia

Consumo de potencia en funcionamiento	0,50 VA
Lámpara incandescente y halógena de 230 V.	1000 W
Lámpara incandescente de potencia	1000 - 1000 W

Funciones

Cantidad de canales de función	1
--------------------------------	---

Conexión

Número de contactos	1
Sección transversal de conductor flexible	1 - 6 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	1 - 4 mm ²

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10 - +45 °C
-------------------------------	--------------

Dimensiones

Altura	72 mm
Anchura	72 mm
Profundidad	48,50 mm

Texto

Modo conmutación	Contacto inversor
Tipo de montaje	Para montaje en superficie

Endurancia

Endurancia eléctrica a carga nominal en AC1 en ciclos operativos	50000
--	-------

Texto

Tipo de conexión	Con bornes roscados
------------------	---------------------

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna	196 - 253 V
---------------------------------------	-------------

Potencia

Pérdida de potencia a plena carga	1 W
-----------------------------------	-----

Configuración

Ciclos de programa	Ciclo de programa: 24 horas
--------------------	-----------------------------

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----