Ficha técnica do produto
EH711



EH711

IP20

Interr. horário 1c 24h c/ res 230V 72x72

Características técnicas

Equipamento

Número de canais	1

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz

Potência

Consumo de energia em operação	0,50 VA
Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	1000 W
Potência lâmpadas incandescentes	1000 - 1000 W

Funções

Número de canais em operação	1

Conexão

Número de contactos	1
Secção transversal de condutor flexível	1 - 6 mm^2
Secção transversal de condutor rígido	1 - 4 mm^2

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - +45 °C

Dimensões

Altura	72 mm
Largura	72 mm
Profundidade	48,50 mm

Texto

Modo de comutação	Contacto de comutação
Modo de instalação	Para montagem à superfície

Endurância

N.° de manobras elétricas à carga nominal em AC1 em ciclos	50000

Texto

Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

Potência

Potência dissipada a plena carga	1 W

Modo de configuração

Ciclos do programa	Ciclo de programas: 24 horas

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim