



SVN134

**LED Leuchtmelder blau 12 + 48V AC + DC 1PLE**

**Technische Eigenschaften**

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

**Spannung**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Isolationsspannung $U_i$          | 250 V     |
| Stoßspannungsfestigkeit $U_{imp}$ | 2000 V    |
| Bemessungsbetriebsspannung $U_e$  | 12 - 48 V |
| Versorgungsspannungsart           | AC/DC     |

**Einsatzbedingungen**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur         | -20 - 50 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -40 - 80 °C |

**Konnektivität**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|--------------|------------------|

**Anschluss**

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 0.75 - 6 mm <sup>2</sup>  |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 0.75 - 10 mm <sup>2</sup> |

**Leistung**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 0,33 W |
|---------------------------------------|--------|

**Abmessungen**

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 83 mm    |
| Breite | 17,50 mm |
| Tiefe  | 62 mm    |

**Beleuchtung**

|               |     |
|---------------|-----|
| Art der Lampe | LED |
|---------------|-----|

**Anschluss**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Art der Lampenfassung | Fix |
|-----------------------|-----|

**Werkstoff**

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | Blau |
|-------|------|

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

**Leistung**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Leistung pro Ladepunkte | 0 kW |
|-------------------------|------|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
|-----------------|----|