



WS160N

systo Tomada Schuko, lig.rápidos, preto

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Preto
Código RAL	8022 9005
Acabamento	Mate
Material	Policarbonato (PC)
Tratamento	Envernizado

Dimensões

Altura	40 mm
Largura	45 mm
Profundidade	22,80 mm
Número de unidades	1
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem de braçadeira Montagem de encaixe Fixação universal
------------------	--

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP2X

Funções

Com iluminação de orientação	Não
------------------------------	-----

Textos

Impressão	Sem gravação
Tampa	Sem tampa
Proteção	Sem ecrã de proteção