




BTC480E

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΜΠΛΟΚ 4P 125A 300-500-1000mA AC

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Ονομαστικό ρεύμα                   | 125 A   |
| Ονομαστικό ρεύμα διαρροής $I_{dn}$ | 300 mA  |
|                                    | 500 mA  |
|                                    | 1000 mA |

Αρχιτεκτονική

|               |   |
|---------------|---|
| Αριθμός πόλων | 4 |
|---------------|---|

Ασφάλεια

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Τύπος διαφορικής προστασίας | AC |
|-----------------------------|----|

Τάση

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Ονομαστική τάση μόνωσης $U_i$                        | 500 V  |
| Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα $U_{imp}$ | 6000 V |

Σύνδεση

|                                                             |                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς   | 10 - 70 mm <sup>2</sup> |
| Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς | 10 - 50 mm <sup>2</sup> |

Συνδεσιμότητα

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Είδος σύνδεσης                             | Βιδωτοί ακροδέκτες        |
| Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας | Ευθυγραμμισμένα τερματικά |

Διαστάσεις

|        |        |
|--------|--------|
| Ύψος   | 103 mm |
| Πλάτος | 213 mm |
| Βάθος  | 69 mm  |

Βιωσιμότητα

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |
|-----------------|-----|

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

