




WXF631

### RCA audio/video bornier à vis 2M

#### Caractéristiques techniques

##### Raccordement

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Type de connexion / prise      | Cinch |
| Nombre de points de connexions | 1     |

##### Matière

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Couleur    | Gris               |
| Code RAL   | 7011               |
| Finition   | Mat                |
| Matériau   | Polycarbonate (PC) |
| Traitement | Non traité         |

##### Dimensions

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Hauteur                              | 45 mm    |
| Largeur                              | 45 mm    |
| Profondeur                           | 39,40 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm    |

##### Connectivité

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Type de montage | Clipsé |
|-----------------|--------|

##### Equipement

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Blindé              | Non |
| Avec pare-poussière | Non |

##### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Résistance aux chocs IK   | IK02 |

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -10 - 35 °C |
|------------------------|-------------|

##### Textes

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Sortie                                | Avec sortie droite |
| Marquage                              | Sans marquage      |
| Blindage                              | Boîtier non blindé |
| Platine de support / bague de support | Sans support       |

##### Adapté à

|         |  |
|---------|--|
| gallery |  |
|---------|--|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |