




LFF4006049016

### Ângulo interior variável LF 40060

#### Características técnicas

##### Acessórios

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Tipo de acessório | Moldado |
|-------------------|---------|

##### Modo de configuração

|                |         |
|----------------|---------|
| Área de ângulo | 83 - 97 |
|----------------|---------|

##### Dimensões

|         |       |
|---------|-------|
| Altura  | 40 mm |
| Largura | 57 mm |

##### Materiais

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Material   | Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) |
| Tratamento | Sem tratamento                         |
| Cor        | Branco trânsito                        |
| Código RAL | 9016                                   |

##### Segurança

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Resistência ao impactos IK | IK07 |
|----------------------------|------|

##### Normas

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12 | Não |
|------------------------------------------------------------------------|-----|

##### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 90 °C |
|------------------------------|------------|

##### Equipamento

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Com película protetora | Não |
|------------------------|-----|

##### Adequado para

|          |  |
|----------|--|
| LF 40x60 |  |
|----------|--|

##### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno     | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |

#### Imagens e esquemas

