



G4GG355

## Sicherungseinsatz SEV Grösse 4 500V~ 355A

### Technische Eigenschaften

#### Architektur

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Auslösecharakteristik | gG |
|-----------------------|----|

#### Sicherung

|                  |      |
|------------------|------|
| Sicherungsgrösse | SEV4 |
|------------------|------|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Sicherungscharakteristik | gG |
|--------------------------|----|

#### Spannung

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Versorgungsspannungsart | AC |
|-------------------------|----|

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> | 500 - 500 V |
|-------------------------------------------|-------------|

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Bemessungsspannung bei AC 50 Hz | 500 - 500 V |
|---------------------------------|-------------|

#### Elektrischer Strom

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 355 A |
|-----------|-------|

#### Einsatzbedingungen

|          |      |
|----------|------|
| Isoliert | Nein |
|----------|------|

#### Elektrische Hauptattribute

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Ausschaltvermögen I <sub>cn</sub> AC nach IEC60898-1 | 120 kA |
|------------------------------------------------------|--------|

#### Abmessungen

|      |        |
|------|--------|
| Höhe | 162 mm |
|------|--------|

|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 55 mm |
|--------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Tiefe | 55 mm |
|-------|-------|

#### Nachhaltigkeit

|               |    |
|---------------|----|
| REACH-konform | Ja |
|---------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|