



HW2M412FB

**Offener Leistungsschalter 1250A 4P 55kA HW2 Festeinbau für TU:sentinel**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	1250 A
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400 V AC IEC60947-2	55 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-2	55 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400 V AC nach IEC60947-2	55 kA

**Belastbarkeit**

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	8000
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	25000

**Spannung**

Isolationsspannung Ui	1000 V
Stossspannungsfestigkeit	12000 V
Versorgungsspannungsart	AC

**Widerstand**

Innenwiderstand	9 $\mu\Omega$
-----------------	---------------

**Architektur**

Polanzahl	4
Gerätebauform	Festeinbau

**Auslösung**

Reaktionszeit beim Schliessen	50 ms
-------------------------------	-------

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform	Ja
---------------	----