



EH710



IP20



Zegar analogowy dobowy bez rezerwy chodu w obudowie 230V 1P 16A

Właściwości techniczne

Sprzęt

Liczba kanałów	1
----------------	---

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Moc

Pobór mocy podczas pracy	0,50 VA
Lampa żarowa 230 V i halogenowa	1000 W
Żarówka	1000 - 1000 W

Funkcje

Liczba kanałów funkcyjnych	1
----------------------------	---

Rodzaj połączenia

Liczba styków	1
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1 - 6 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1 - 6 mm ²

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 50 °C
-------------------------	-------------

Pojemność

Liczba modułów	4
----------------	---

Wymiary

Wysokość	72 mm
Szerokość	72 mm
Głębokość	48,50 mm

Dodatkowe informacje

Rodzaj łącznika	Zestyk zmienny, wykorzystywany jako zwierny lub rozwierny
Montaż	Do montażu powierzchniowego

Wytrzymałość

Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC1)	50000
---	-------

Dodatkowe informacje

Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
----------------	-----------------------

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	230 - 230 V
--	-------------

Moc

Strata mocy przy pełnym obciążeniu	1 W
------------------------------------	-----

Ustawienia

Cykl programu	Cykl programu: 24 godziny
---------------	---------------------------