



EH711



IP20



Zegar analogowy dobowy z rezerwą chodu 230V 1P 16A

Właściwości techniczne

Sprzęt

Liczba kanałów	1
----------------	---

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Moc

Pobór mocy podczas pracy	0,50 VA
Lampa żarowa 230 V i halogenowa	1000 W
Żarówka	1000 - 1000 W

Funkcje

Liczba kanałów funkcyjnych	1
----------------------------	---

Rodzaj połączenia

Liczba styków	1
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1 - 6 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1 - 4 mm ²

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - +45 °C
-------------------------	--------------

Wymiary

Wysokość	72 mm
Szerokość	72 mm
Głębokość	48,50 mm

Dodatkowe informacje

Rodzaj łącznika	Styk przełączny(zmienny)
Montaż	Do montażu powierzchniowego

Wytrzymałość

Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC1)	50000
---	-------

Dodatkowe informacje

Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
----------------	-----------------------

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	196 - 253 V
--	-------------

Moc

Strata mocy przy pełnym obciążeniu	1 W
------------------------------------	-----

Ustawienia

Cykle programu	Cykl programu: 24 godziny
----------------	---------------------------

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----