




303303

Interruptor tripolar, 16AX 400V

Características técnicas

Intensidade de corrente

16 A

Instalação / montagem

Montagem

Encastrar

Tensão

Tensão nominal

400 V

Materiais

Material

Metal
Plástico

Identificação

Sistema de montagem

Elemento básico

Conectividade

Tipo de montagem

Montagem com garras

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)

1

Dimensões

Dimensões

71 x 71 mm

Profundidade da montagem

31 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

35 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP

IP20

Resistência ao impactos IK

IK07

Arquitetura

Tipo de órgão de comando

Tecla simples

Intensidade de corrente

Corrente nominal

16 A

Textos

Modo de instalação

Com garras de expansão

Tipo de ligação

Com terminais de parafuso

Iluminação

Para iluminação ou monitorização de circuitos

Modo de comutação

tripolar off
Com posição neutra predefinida

Sustentabilidade

Conformidade RoHs

Sim