



HW1W410DS

Interrupor de maniobra HW1 extraíble 4P 1000A

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	1000 A
Corriente asignada de corta duración admisible $I_{cw} t=1$ S 220 - 240 V CA según IEC60947 - 3	55 kA
Corriente asignada de corta duración admisible $I_{cw} t=1$ S 380 - 415 V CA según IEC60947 - 3	55 kA

Arquitectura

Número de polos	4
Tipo de construcción del dispositivo	Extraíble

Tensión

Tensión asignada de aislamiento U_i	1000 V
Resistencia a picos de tensión asignada (U_{imp})	12000 V

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 70 °C
-------------------------------	-------------

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
-----------------------	----