



LNH3315M

**Fusível de facas NH3C gG 315A 500V**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Curva

gG

**Fusível**

Dimensão do fusível

NH3C

Características do fusível

gG

**Tensão**

Tipo de alimentação de tensão

CA (abreviatura)

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal

315 A

**Condições de utilização**

Isolado

Não

**Principais atributos elétricos**

Capacidade nominal de interrupção de curto-círcuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1

120 kA

**Potência**

Potência total dissipada em IN

29 W

**Dimensões**

Altura

150 mm

Largura

66 mm

Profundidade

80 mm

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno

Sim

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHS

Sim